

راهنمای تی شوی صنعتی 2700



تی شوی 2700 جزو صنعتی ترین تی شوی های بازار است که با تجربیات قبلی و طراحی اروپایی و مبنی بر کارکرد در ایران ساخته شده است . این مدل دارای سطل های 50 لیتری و آبگیر با تلفیق آلومینیوم و فولاد گالوانیزه ساخته شده است که یک لایه رنگ کوره ای الکترواستاتیک پوشانده شده . شاسی از جنس پروفیل فلزی با رنگ کوره ای ، تمامی جوش ها توسط دستگاه CO2 انجام شده ، چرخ ها با قطر 75 میلیمتر صنعتی است.

احتیاط های استفاده :

- 1- از استفاده مواد اسیدی مانند جوهر نمک و وایتکس در این تی شور باعث میشود که به قسمت های فلزی آسیب رسیده و باعث تغییر رنگ و زنگ زدگی منجر شود
- 2- در هنگام جابجایی سعی شود و قسمت های لبه دار مانند آسانسور با سرعت کم جابجا شود که به چرخ آسیب نرسد
- 3- حداکثر مقدار آب در هر مخزن تی شوی ۳۰ لیتر است . مقدار بیشتر باعث میگردد که در هنگام جابجایی آب به بیرون بریزد
- 4- این تی شور برای تی نخعی عرض ۳۵ سانتیمتر ساخت شرکت آذین صنعت مناسب سازی شده و استفاده از دسته تی های دیگر توصیه نمیشود و احتمال شکسته شدن قطعه فک تی شوی وجود دارد

تی شوی صنعتی دارای قطعات زیر در کارتن است :

- 2 عدد مخزن پلاستیکی
- شاسی فلزی
- 4 عدد چرخ (دو عدد ساده و دو عدد ترمز دار)
- 4 عدد پیچ
- 4 عدد مهره
- 2 عدد دسته حمل (در برخی مدل ها یک عدد میباشد)
- آبگیر تی شور


نکته : چرخ ها بین دو مخزن تی شور قرار دارد

مونتاژ تی شوی

ابزار مورد نیاز برای مونتاژ یک عدد آچار فرانسه و یک عدد آچار تخت یا رینگگی

ابتدا چرخ ها را توسط پیچ به شاسی وصل نموده (در بالای پروفیل واشر و سپس مهره قرار گیرد) و توسط آچار فرانسه کاملا سفت شود. دو عدد سطل را در دو طرف قرار داده و سپس آنگیر را در وسط قرارگیرد. آنگیر باعث میشود که مخزن ها تحرک نداشته باشد. عموماً در بیمارستان ها مخزن زرد به عنوان آب کثیف استفاده میشود.

دسته حمل تی شور در جای خود قرار گیرد .



طرز استفاده از تی شوی صنعتی

